

## INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-28 9002

EAN 4031582302486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 製品名       | Integral twin         |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター               |
| 標準        | EN12531 - 病院用ベッドキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 125 kg                |
| 4km/hの耐荷重 | 125 kg                |
| 導電性       | いいえ                   |
| ステンレス     | いいえ                   |
| 静荷重       | 375 kg                |
| 温度範囲 (最小) | -25 °C                |
| 最大温度範囲    | 80 °C                 |
| 取付高       | 150 mm                |
| 全幅        | 63 mm                 |
| 総重量       | 1.11 kg               |
| 認証        | TÜV Süd によるテストと監視     |

## ハウジング

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系          |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング           |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング        |
| 色       | グレーホワイト (RAL9002) |
| オフセット   | 37.5 mm           |
| 旋回半径    | 103 mm            |
| 旋回径     | 206 mm            |
| ドーム径    | 61.5 mm           |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリアミド             |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型       |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| 車輪色         | グレーホワイト (RAL9002) |
| スレッドガード     | スレッドガード付き         |
| 直径          | 125 mm            |
| トレッド幅       | 12 mm             |
| ボディ幅        | 12 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD           |

## フィッティング

|            |            |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径       | 28 mm      |
| ボルト長       | 45 mm      |
| ボルトねじ位置    | 19 mm      |
| ボルト取付穴数    | 2          |



ドイツデザイン賞



レッドドットデザイン賞

# INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-28 9002

EAN 4031582302486

注文番号 00032980  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

