

LUMINA

A520PJI050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Lumina

ハウジングタイプ 自在キャスター

標準 EN12528 - 家具用キャスター

3km/hの耐荷重 40 kg

静荷重 80 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

温度範囲 (最大) 60 °C

取付高 56 mm

全幅 54 mm

総重量 0.065 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
トレッド色	トラフィックグレー-A (RAL7042)
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	10 mm
ボディ幅	10 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	20 mm
旋回半径	52 mm
旋回径	104 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	8 mm

LUMINA

A520PJI050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

