

ALPHA

3478UFJ200P63

EAN 4031582378061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm
Poids	2,355 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	axe de roue boulonné
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	46 mm
Dureté du bandage (A)	64 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	115 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

ALPHA

3478UFJ200P63

EAN 4031582378061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

