

ALPHA

3470DIR100R05-20X45

EAN 4031582303407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Alpha
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
温度範囲（最大）	60 °C
取付高	131 mm
総重量	0.988 kg

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	ローラーベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	30 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

ハウジング

材料	スチール、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	41 mm
旋回半径	91 mm
旋回径	182 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	20 mm
ボルト長	45 mm

ALPHA

3470DIR100R05-20X45

EAN 4031582303407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

