

ZETA STAINLESS

8678UFX200P63

EAN 4031582313963
 订单号 00829551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Zeta stainless
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	400 kg
6 公里/小时的载重	320 kg
不锈	✓
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总高	240 mm
总宽度	117 mm
总重量	2.397 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
	柔软
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	精密滚珠轴承, 密封的
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	灰色/无标记
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	46 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	64 岸 A

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽, 加强的
颜色	不锈钢

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	117 mm
上板孔长度 (最小)	74 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	74 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ZETA STAINLESS

8678UFX200P63

EAN 4031582313963
订单号 00829551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

