


OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Omikron twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器と類似した
4km/hの耐荷重	1800 kg
6km/hの耐荷重	1400 kg
静荷重	2700 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	230 mm
全幅	189 mm
総重量	17.825 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	50 mm
ボディ幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ディープグリーブボールスラストローラーベアリング
色	透明塗装
オフセット	55 mm
旋回半径	141 mm
旋回径	282 mm
	✓
ドーム径	160 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	200 mm
プレート幅	160 mm
プレート穴長 (最大)	120 mm
プレート穴幅 (最大)	160 mm
プレート穴径	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP150P65

EAN 4031582316766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

