

## KAPPA

9680TOP100P63 CL67

EAN 4031582315295



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ○ ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 製品名       | Kappa                |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター              |
| 標準        | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 720 kg               |
| 6km/hの耐荷重 | 600 kg               |
| 静荷重       | 1200 kg              |
| 温度範囲（最小）  | -30 °C               |
| 温度範囲（最大）  | 80 °C                |
| 取付高       | 145 mm               |
| 全幅        | 110 mm               |
| 総重量       | 3.308 kg             |

## 車輪

|            |            |
|------------|------------|
| 本体材質       | ポリアミド、重量系  |
| トレッド材質     | 車輪本体と同一    |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング |
| 車軸         | ナットでネジ止め   |
| 車輪色        | ナチュラルホワイト  |
| スレッドガード    | スレッドガードなし  |
| 直径         | 100 mm     |
| トレッド幅      | 50 mm      |
| ボディ幅       | 50 mm      |
| トレッドの硬度（D） | 75 ショアD    |

## ハウジング

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 材料      | 鋳鉄、鍛鉄、重量系             |
| フォーク形状  | 幅広い、強化版               |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色       | 青色被膜保護                |
| オフセット   | 41 mm                 |
| 旋回半径    | 95 mm                 |
| 旋回径     | 190 mm                |
| ドーム径    | 111 mm                |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 135 mm  |
| プレート幅      | 110 mm  |
| プレート穴長（最小） | 75 mm   |
| プレート穴長（最大） | 80 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm  |
| プレート穴径     | 11 mm   |

## 図面

