

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

EAN 4031582350661

Numéro de commande 00770610



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea low height
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	103 mm
Largeur totale	73 mm
Poids	0.5 kg

CHAPE

Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	102 mm
Diamètre d'encombrement	204 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps de roue	20 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------




LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

EAN 4031582350661

Numéro de commande 00770610

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

