

# AGILA

2477DYK100P50

EAN 4031582341836



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktname                 | Agila                          |
| Typ                         | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen         |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 80 kg                          |
| Elektrisch-leitfähig        | Ja                             |
| Rostfrei                    | Nein                           |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                         |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                         |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                          |
| Bauhöhe                     | 135 mm                         |
| Gesamtbreite                | 60 mm                          |
| Gesamtgewicht               | 1,06 kg                        |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform       | Bauchig               |
| Schwenklager    | Kugelhahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 43,5 mm               |
| Schwenkradius   | 131 mm                |
| Störkreis       | 262 mm                |
| Dom Durchmesser | 60 mm                 |

## RAD

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahlblech                               |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Konuskugellager                          |
| Radfarbe                 | Blaupassiviert                           |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                          |
| Durchmesser              | 100 mm                                   |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                                    |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A                               |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 77 mm              |
| Plattenbreite               | 67 mm              |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 46,5 mm            |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 51,5 mm            |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 56 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 61,5 mm            |
| Plattenloch Durchmesser     | 8,5 mm             |

