

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646

Номер заказа 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha smart
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч	205 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	205 kg
Грузоподъемность статическая	410 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	240 mm
Общий вес	3,202 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Ось	Винт с гайкой
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	30 mm
Твердость Протектор (A)	85 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Узкий
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	52,5 mm
Радиус поворота	164,5 mm
Поворотное соединение	329 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646

Номер заказа 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

