

## ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ● ● |
| Абразія               | ● ● ● ● ● |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Alpha                                       |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання       |
| Об'єм вантажопідйомності 4 км/год  | 135 kg                                      |
| Електропровідність                 | Ні                                          |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                          |
| Статичний Вантажопідйомність       | 270 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                       |
| Загальна висота                    | 195 mm                                      |
| Загальна вага                      | 2,26 kg                                     |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма          | Широка                |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони    |
| Колір               | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув)        | 60 mm                 |
| Радіус повороту     | 167 mm                |
| Поворотне з'єднання | 334 mm                |

## КОЛЕСО

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен       |
| Матеріал протектору     | Лита гума, чорний  |
| Носіння                 | Підшипник ковзання |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою |
| Захист різьби           | Без різьби         |
| Діаметр                 | 160 mm             |
| Протектор               | 40 mm              |
| Твердість Протектор (A) | 85 Прибережна A    |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm          |

# ALPHA

3477PVO160P30-13

EAN 4031582305630



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

