

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302622



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Integral twin
Tipus	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	450 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	175 mm
Àmplia general	75 mm
Pes total	1,42 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Color	El blanc gris (RAL9002)
Desplaçament	45 mm
Scio de giro	124 mm
Sterferencia de giro	248 mm
Dome Dictel	70 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	El blanc gris (RAL9002)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	15 mm
Corporació ample	15 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Pern Diamant	28 mm
Pern Longitud	96 mm
Posició Pern	19 mm
Pern muntant la quantitat de forats	4



Premi
Alemany
de
Disseny



Premi
Red Dot
Disseny
Award

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302622

Número de comanda 00035803

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

