

## GALEA

5071YGH125P52

EAN 4031582399837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit                  | Galea                                     |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                    |
| Conducteur d'électricité        | ✓   |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                                    |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                    |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                     |
| Hauteur                         | 163 mm                                    |
| Largeur totale                  | 66 mm                                     |
| Poids                           | 0,608 kg                                  |

## ROUE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Corps de roue         | Polypropylène, conducteur d'électricité              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement             | Moyeu lisse  |
| Pare-fils             | Avec pare-fils                                       |
| Diamètre              | 125 mm   |
| Largeur du bandage    | 30 mm  |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A   |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Polyamide                |
| Forme de la chape       | Capotée                  |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 40 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 129 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 59 mm                    |

## FIXATION

|  |  |
|--|--|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire, entre-axe américain |
| Longueur de la platine                     | 95 mm                                      |
| Largeur de la platine                      | 70 mm                                      |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 44,5 mm                                    |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 52 mm                                      |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 72 mm                                      |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 76 mm                                      |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                                      |

# GALEA

5071YGH125P52

EAN 4031582399837



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

