

## ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Alpha            |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 160 kg           |
| 導電性       | いいえ              |
| ステンレス     | いいえ              |
| 静荷重       | 320 kg           |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C           |
| 最大温度範囲    | 80 °C            |
| 取付高       | 155 mm           |
| 総重量       | 1.27 kg          |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、重量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 40 mm     |
| 旋回半径    | 121 mm    |
| 旋回径     | 242 mm    |

## 車輪

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Tread hardness | 柔らかい               |
| 本体材質           | ポリアミド              |
| トレッド材質         | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング          | ローラーベアリング          |
| 車軸             | ナットでネジ止め           |
| スレッドガード        | スレッドガード付き          |
| 直径             | 125 mm             |
| トレッド幅          | 40 mm              |
| トレッドの硬度（A）     | 64 ショアA            |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 13 mm |

# ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 製品図面

