

# LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Lumina             |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 40 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 80 kg              |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 56 mm              |
| 全幅        | 54 mm              |
| 総重量       | 0.06 kg            |

## ハウジング

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 住宅用建材   | ポリプロピレン              |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き  |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回               |
| 色       | グラファイトブラック (RAL9011) |
| オフセット   | 20 mm                |
| 旋回半径    | 52 mm                |
| 旋回径     | 104 mm               |
| ドーム径    | 0 mm                 |

## 車輪

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン              |
| トレッド材質      | 熱可塑性ゴム               |
| ベアリング       | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸          | リベット止め               |
| トレッド色       | トラフィックグレーA (RAL7042) |
| 車輪色         | グラファイトブラック (RAL9011) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし            |
| 直径          | 50 mm                |
| トレッド幅       | 10 mm                |
| 車軸穴径        | 0 mm                 |
| ハブの長さ       | 0 mm                 |
| ボディ幅        | 10 mm                |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA              |

## フィッティング

|            |          |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径      | 8 mm     |

# LUMINA

A520PJ1050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329

注文番号 00073407

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

