

# KAPPA LOAD

9652TOO150P63

EAN 4031582314885  
Bestellnummer 00830405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ○ ○ ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Produktname                 | Kappa load                                 |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen                 |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 960 kg                                     |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 800 kg                                     |
| Statische Tragfähigkeit     | 1920 kg                                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C                                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                                      |
| Bauhöhe                     | 200 mm                                     |
| Gesamtgewicht               | 4,254 kg                                   |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, schwer        |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Achse                    | Verschraubt             |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 150 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |

## GEHÄUSE

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Material     | Schmiedeeisen, schwer             |
| Gabelform    | Bauchig, verstärkt                |
| Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
| Ausladung    | 58 mm                             |
| Störkreis    | 266 mm                            |

## BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 135 mm             |
| Plattenbreite               | 110 mm             |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 105 mm             |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm              |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9652TOO150P63

EAN 4031582314885  
Bestellnummer 00830405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

