

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567

Numéro de commande 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ○○○○○

Bruit de mouvement ○○○○○

Attrition ○○○○○

Résistance à la corrosion ○○○○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Footmaster

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 250 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 90 °C

Hauteur 123 mm

Largeur totale 118 mm

Poids global 5,289 kg

ROUE

Roulement Moyeu non usiné

Diamètre 75 mm

Largeur du Bandage 30 mm

Largeur du corps 30 mm

CHAPE

Déport 30 mm

Rayon d'encombrement 72 mm

Diamètre d'encombrement 144 mm

Diamètre du dôme 104 mm

RACCORD

Longueur de plaque 112 mm

Largeur de plaque 112 mm

Longueur du trou de plaque (maximale) 92 mm

Largeur du trou de plaque (maximale) 92 mm

Diamètre du trou de la plaque 9 mm