

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	40 kg
静荷重	80 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
取付高	69 mm
全幅	35 mm
総重量	0.157 kg

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	50 mm
トレッド幅	19 mm
ボディ幅	19 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショア

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護
ドーム径	27 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	55 mm
プレート幅	55 mm
プレート穴長 (最小)	38.5 mm
プレート穴長 (最大)	44 mm
プレート穴幅 (最小)	38.5 mm
プレート穴幅 (最大)	44 mm
プレート穴径	6.3 mm

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

