

# DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576  
Bestellnummer 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	80 mm
Breite der Lauffläche	70 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	76 mm
Breite des Radkörpers	70 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6204ZV

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	560 kg
Statische Tragfähigkeit	1400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,446 kg

# DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576  
Bestellnummer 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

