PRODUKTINFORMATION

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●●●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Aviana
Typ	Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	102 mm
Gesamtbreite	69 mm
Gesamtgewicht	0,37 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Silbergrau (RAL7001)
Ausladung	28 mm
Schwenkradius	68,5 mm
Störkreis	137 mm
Dom Durchmesser	54 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Konuskugellager, Rostfrei
Radfarbe	Schiefergrau (RAL7015)
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Breite des Radkörpers	25 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte mit Bremselementen
Plattenlänge	70 mm
Plattenbreite	55 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	51 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	41 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	51 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	57 mm
Plattenloch Durchmesser	5,5 mm

Red Dot Design Award

German Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen





Red Dot Design Award

German Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH