製品情報

# PURETECH

## DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Puretech |
| ハウジングタイプ | 車輪 |
| 標準 | EN12530 - デバイスキャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 160 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 85 °C |
| 総重量 | 0.44 kg |

### 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | シートスチール |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| 車輪色 | 青色被膜保護 |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| 車軸穴径 | 8 mm |
| ハブの長さ | 36 mm |
| ボディ幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156

注文番号 00000161

**製品図面**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH