製品情報

# ALPHA

## 3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

### コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Alpha |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 161 mm |
| 全幅 | 115 mm |
| 総重量 | 1.31 kg |

### ハウジング

| | |
|---|---|
| 住宅用建材 | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 色 | 青色被膜保護 |

### 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、黒 |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | グラファイトブラック（RAL9011） |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 37 mm |
| ボディ幅 | 37 mm |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA |

### フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 137 mm |
| プレート幅 | 115 mm |
| プレート穴長（最小） | 75 mm |
| プレート穴長（最大） | 80 mm |
| プレート穴幅（最小） | 75 mm |
| プレート穴幅（最大） | 105 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804

注文番号 00007006

**製品図面**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH