



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-------|
| 回転性能 | ●●●●○ |
| 動きのノイズ | ●●●○○ |
| 摩擦 | ●●●●○ |
| 耐食性 | ●●●●○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------------|
| 製品名 | Kappa |
| ハウジングタイプ | 自在キャスター |
| 標準 | EN12533 - 重量物向けキャスター |
| 4km/hの耐荷重 | 1200 kg |
| 6km/hの耐荷重 | 1000 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 2000 kg |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 245 mm |
| 全幅 | 110 mm |
| 総重量 | 8.4 kg |

ハウジング

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 住宅用建材 | 鋳鉄、鍛鉄、重量系 |
| フォーク形状 | 幅広い、強化版 |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース、強化版またはステンレス |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 59 mm |
| 旋回半径 | 160 mm |
| 旋回径 | 320 mm |
| Lubrication nipple | 1 |
| ドーム径 | 111 mm |

車輪

| | |
|-------------|-------------------|
| 本体材質 | 鋳鉄 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、鋳造 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | ハニーイエロー (RAL1005) |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 200 mm |
| トレッド幅 | 60 mm |
| ボディ幅 | 60 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA |
| トレッドの硬度 (D) | 42 ショアD |

フィッティング

| | |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 135 mm |
| プレート幅 | 110 mm |
| プレート穴長 (最小) | 75 mm |
| プレート穴長 (最大) | 80 mm |
| プレート穴幅 (最小) | 75 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 105 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |

