INFORMACE O PRODUKTU

ZETA

4688IFP250P63

EAN 4031582366099
Objednací číslo 00837724

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	●●●●○
Hluk pohybu	●●●●●
Úbytek	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	500 kg
Nosnost 6 km/h	400 kg
Statický Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	290 mm
Celková šířka	117 mm
Celková hmotnost	4,048 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Šedá / bez označení
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	67 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Barva	Pasivováno modrou

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	117 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

© Copyright 2025 TENTE International GmbH

ZETA

4688IFP250P63

EAN 4031582366099
Objednací číslo 00837724

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY





© Copyright 2025 TENTE International GmbH