

PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	36 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	0.9 kg

