製品情報

PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Puretech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	0.9 kg

車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	8 mm
ハブの長さ	36 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

PURETECH

DIK 150x32-Ø8,1

EAN 4031582070170

注文番号 00000163

製品図面

