

## COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Compacta
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	20 kg
静荷重	40 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	42.5 mm
全幅	26 mm
総重量	0.046 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	32 mm
トレッド幅	14 mm
ボディ幅	14 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、軽量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	1つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	11 mm
旋回半径	27 mm
旋回径	54 mm
ドーム径	26.5 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	38 mm
プレート幅	32 mm
プレート穴長 (最大)	24 mm
プレート穴幅 (最大)	30 mm
プレート穴径	4.2 mm

# COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

