



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

### コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Alpha          |
| ハウジングタイプ  | 固定キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 200 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 400 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -40 °C         |
| 最大温度範囲    | 80 °C          |
| 取付高       | 108 mm         |
| 全幅        | 85 mm          |
| 総重量       | 0.38 kg        |

### ハウジング

|        |          |
|--------|----------|
| 住宅用建材  | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い     |
| 色      | 青色被膜保護   |

### 車輪

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本体材質        | ポリアミド     |
| トレッド材質      | 車輪本体と同一   |
| ベアリング       | プレーンベアリング |
| 車軸          | ナットでネジ止め  |
| 車輪色         | ナチュラルホワイト |
| スレッドガード     | スレッドガードなし |
| 直径          | 80 mm     |
| トレッド幅       | 34 mm     |
| ボディ幅        | 34 mm     |
| トレッドの硬度 (D) | 75 ショアD   |

### フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 長方形プレート |
| プレート長       | 103 mm  |
| プレート幅       | 85 mm   |
| プレート穴長 (最小) | 77 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 60 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 77 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 80 mm   |
| プレート穴径      | 9 mm    |

