

# ALPHA

3470UFR200P30-13

EAN 4031582304480

Номер на поръчката 00030472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                            |
| Тип                                | Въртящ се Колело                 |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 200 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 400 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 235 mm                           |
| Обща ширина                        | 96 mm                            |
| Общо тегло                         | 2,463 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Материал на тялото    | Полиамид                                      |
|                       | мек   |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер                 | Ролков лагер                                  |
| Ос                    | Завинтен с гайка                              |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)                       |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба             |
| Диаметър              | 200 mm  |
| Ширина на Резба       | 46 mm   |
| Ширина на тялото      | 46 mm   |
| Твърдост на Резба (A) | 63 Бръснач A                                  |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, тежък   |
| Форма Вилца                 | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 55 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 155 mm                 |
| Интерференция при завъртане | 310 mm                 |
| Диаметър на купол           | 96 mm                  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm         |

# ALPHA

3470UFR200P30-13

EAN 4031582304480

Номер на поръчката 00030472



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

