PRODUKTINFORMATION

# AGILA

## 2477DYK075R47-24-27

EAN 4031582341331



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Agila |
| Typ | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 55 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Ja |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 110 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 103 mm |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 24 mm |
| Schwenkradius | 80 mm |
| Störkreis | 160 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Stahlblech |
| Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig |
| Lager | Konuskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 75 mm |
| Breite der Lauffläche | 25 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Kunststoffexpander, quadratisch |
| Expanderbefestigung (Minimum) | 24 mm |
| Expanderbefestigung (Maximum) | 27 mm |
| Hinweis | Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477DYK075R47-24-27

EAN 4031582341331

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH