

## ALPHA

3470PVO125P30-13

EAN 4031582304121



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ○ ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ○ ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Alpha          |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 160 kg         |
| 静荷重       | 320 kg         |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C         |
| 温度範囲（最大）  | 60 °C          |
| 取付高       | 155 mm         |
| 総重量       | 1.085 kg       |

## 車輪

|            |           |
|------------|-----------|
| 本体材質       | ポリプロピレン   |
| トレッド材質     | 硬質ゴム、黒    |
| ベアリング      | プレーンベアリング |
| 車軸         | ナットでネジ止め  |
| スレッドガード    | スレッドガードなし |
| 直径         | 125 mm    |
| トレッド幅      | 37 mm     |
| トレッドの硬度（A） | 85 ショアA   |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、重量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 40 mm     |
| 旋回半径    | 102.5 mm  |
| 旋回径     | 205 mm    |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 13 mm |

# ALPHA

3470PVO125P30-13

EAN 4031582304121



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

