

# MAXTECH

UAC200x40-Ø12,5

EAN 4031582457667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Maxtech                   |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 350 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Ja                        |
| Statische Tragfähigkeit     | 700 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,83 kg                   |

## RAD

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                       |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt         |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 200 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                          |
| Achsloch Durchmesser     | 12,5 mm                        |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                     |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D                     |

# MAXTECH

UAC200x40-Ø12,5

EAN 4031582457667



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

