



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 55 kg              |
| 導電性       | はい                 |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 110 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 85 °C              |
| 取付高       | 100 mm             |
| 全幅        | 43 mm              |
| 総重量       | 0.37 kg            |

### ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 24 mm     |
| 旋回半径    | 61.5 mm   |
| 旋回径     | 123 mm    |
| ドーム径    | 43 mm     |

### 車輪

|             |             |
|-------------|-------------|
| 本体材質        | シートスチール     |
| トレッド材質      | 硬質ゴム、黒、導電性  |
| ベアリング       | コーンボールベアリング |
| 車輪色         | 青色被膜保護      |
| スレッドガード     | スレッドガード付き   |
| 直径          | 75 mm       |
| トレッド幅       | 25 mm       |
| ボディ幅        | 25 mm       |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA     |

### フィッティング

|             |         |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ  | 正方形プレート |
| プレート長       | 60 mm   |
| プレート幅       | 60 mm   |
| プレート穴長 (最小) | 38 mm   |
| プレート穴長 (最大) | 48 mm   |
| プレート穴幅 (最小) | 38 mm   |
| プレート穴幅 (最大) | 48 mm   |
| プレート穴径      | 6.3 mm  |

