SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Supratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.24 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	34.9 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12

EAN 4031582320534

注文番号 00030821

製品図面

