

## AGILA

2478DIK075P60-67X60

EAN 4031582030082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	55 kg
静荷重	110 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	100 mm
全幅	43 mm
総重量	0.312 kg

## 車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
色	青色被膜保護
ドーム径	43 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	67 mm
プレート幅	60 mm
プレート穴長 (最小)	40 mm
プレート穴長 (最大)	48 mm
プレート穴幅 (最小)	40 mm
プレート穴幅 (最大)	48 mm
プレート穴径	6.3 mm

# AGILA

2478DIK075P60-67X60

EAN 4031582030082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

