

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

注文番号 00801591

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Omikron twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器と類似した
4km/hの耐荷重	7200 kg
6km/hの耐荷重	5000 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	10800 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	510 mm
全幅	285 mm
総重量	91.11 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ハウジング

住宅用建材	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ディープグループボールスラストローラーベアリング
色	透明塗装
オフセット	105 mm
旋回半径	317.5 mm
旋回径	635 mm
Lubrication nipple	1
ドーム径	250.5 mm

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	400 mm
トレッド幅	80 mm
ボディ幅	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	270 mm
プレート幅	250 mm
プレート穴長 (最小)	210 mm
プレート穴長 (最大)	210 mm
プレート穴幅 (最小)	230 mm
プレート穴幅 (最大)	230 mm
プレート穴径	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP400P68

EAN 4031582316841

注文番号 00801591
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

