

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	8,67 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Flanschrad
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	75 mm
Achsloch Durchmesser	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Lochkreis Durchmesser	112 mm
Befestigungsbohrung Durchmesser	15 mm
Geeignet für	atlet

BEFESTIGUNG

Anzahl der Montagebohrungen im 4 Zapfen

