

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Glide
ハウジングタイプ	カスタムソリューション
導電性	✓
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	33 mm
全幅	50 mm
総重量	0.065 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン、導電性
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スペーサーチューブ付きブレンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	ストレート
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	グラファイトブラック (RAL9011)
ドーム径	38 mm
カラー径	50 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm
ステム長	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

