

## ALPHA STAINLESS

8478IDC100P62

EAN 4031582347081



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ●

## コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	80 kg
ステンレス	✓
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-30 °C
最大温度範囲	250 °C
取付高	128 mm
総重量	0.671 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 車輪

本体材質	アルミニウム
	柔らかい
トレッド材質	緩衝、耐熱性
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

## ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	100 mm
プレート幅	85 mm
プレート穴長 (最小)	77 mm
プレート穴長 (最大)	80 mm
プレート穴幅 (最大)	60 mm
プレート穴径	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478IDC100P62

EAN 4031582347081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

