

## ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310

Numéro de commande 00803613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                              |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 700 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 560 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 1400 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 164 mm                            |
| Largeur totale                  | 117 mm                            |
| Poids                           | 1,926 kg                          |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide, forte charge         |
| Bandage                  | Identique au corps de roue      |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Axe                      | axe de roue boulonné            |
| Couleur de la roue       | Blanc naturel                   |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                  |
| Diamètre                 | 125 mm                          |
| Largeur du bandage       | 50 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                           |
| Dureté du bandage (D)    | 75 Shore D                      |

## CHAPE

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Matériau          | Tôle d'acier, forte charge |
| Forme de la chape | Galbée, renforcée          |
| Couleur           | Zingué bleu                |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 117 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ZETA

4688TOP125P63

EAN 4031582308310

Numéro de commande 00803613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

