

ALPHA

3477UER160P30-13

EAN 4031582305838



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu | Alpha |
| Typ | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 200 kg |
| Nośność statyczne | 400 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Wysokość całkowita | 195 mm |
| Waga całkowita | 2,337 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|---|
| Materiał ciała | Poliamid |
| | miękki |
| Materiał bieżni | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Oslony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 160 mm |
| Szerokość Bieżnia | 46 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 64 Shore A |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał | Arkusze stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyściگی kulkowe |
| Wysięg | 60 mm |
| Promień działania koła | 167 mm |
| Zasięg działania koła | 334 mm |

MOCOWANIE

| | |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 13 mm |

ALPHA

3477UER160P30-13

EAN 4031582305838



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

