



ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	44 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.65 kg

Product Drawings

