DURATECH

UOP150x44-Ø25 TFR

EAN 4031582390612

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	44 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.65 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOP150x44-Ø25 TFR

EAN 4031582390612

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH