

## DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	150 mm
トレッド幅	46 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	58 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.57 kg

# DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

