

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	150 mm
トレッド幅	46 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	58 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	500 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.57 kg

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

