製品情報

DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●●●
動きのノイズ	●●○○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	7800 kg
6km/hの耐荷重	6500 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	13000 kg
温度範囲（最小）	-40 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	8.32 kg

車輪

本体材質	ポリアミド、超重量系
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	300 mm
トレッド幅	80 mm
車軸穴径	50 mm
ハブの長さ	90 mm
ボディ幅	80 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD
ベアリングタイプ	6310

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

注文番号 00830851

製品図面




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 300x80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

注文番号 00830851



© Copyright 2026 TENTE International GmbH