

# DURATECH

TOP 085X65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172  
Bestellnummer 00832611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	85 mm
Breite der Lauffläche	65 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	65 mm
Breite des Radkörpers	65 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6204

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	650 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	520 kg
Statische Tragfähigkeit	1300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,539 kg

# DURATECH

TOP 085X65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172  
Bestellnummer 00832611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

