

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582346688
Bestelnummer 00035365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	125 kg
Statisch draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	250 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	79 mm
Totaal gewicht	0,793 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Kunststof thermoset, hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Droge lagerbus
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zwart
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	90 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Zwenk radius	91 mm
Draaicirkel	182 mm
Diameter koepel	75 mm
Roestvrij	✓

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582346688
Bestelnummer 00035365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

