

FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|-----------------------------------------|
| 製品名 | Forma |
| ハウジングタイプ | センターロック付き自在キャスター (方向ロック、フリー、ホイールロック) |
| 3km/hの耐荷重 | 135 kg |
| 温度範囲 (最小) | -18 °C |
| 最大温度範囲 | 120 °C |
| 取付高 | 177 mm |

車輪

| | |
|-------------|--------------------|
| 本体材質 | ポリアミド |
| | 柔らかい |
| トレッド材質 | 弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 150 mm |
| トレッド幅 | 18 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 60 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-------------|
| 材料 | 亜鉛鋳造/アルミニウム |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| オフセット | 57 mm |
| 旋回半径 | 137 mm |

フィッティング

| | |
|------------|--------------------|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きシステム |
| ボルト径 | 28 mm |
| ボルト長 | 97 mm |

FORMA

694GUF150R26-28 S45 4XM8 GREY

EAN 4031582476286



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

