

# ALPHA STAINLESS

8478PID125P62

EAN 4031582381702



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ●

## 핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	100 kg
스테인리스	✓
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	155 mm
전체 너비	85 mm
전체 체중	0.825 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	롤러 베어링, 스테인리스
차축	너트로 고정
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
직경	125 mm
트레드 폭	37 mm
차체 너비	37 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

## 하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한
색상	스테인리스 스틸

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	100 mm
플레이트 너비	85 mm
플레이트 홀 길이(최소)	77 mm
플레이트 홀 길이(최대)	60 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	9 mm

# ALPHA STAINLESS

8478PID125P62

EAN 4031582381702

## 기술 도면

---

